

Set di calibri filettati a tampone differenziali, Contenuto set: M3-M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1 forma S). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Contenuto:

cad. 1 calibro filettato a tampone n. art. 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Fornitura:

Inclusa solida custodia di legno con imbottitura protettiva di gomma piuma.

Accessori speciali:

Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

Nota:

Calibri contafiletti per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Contenuto set	M3-M12
Norma	DIN 13

Tipo di filettatura	M
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S13
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Rapporto di taraturaSet di calibri filettati a tampone Contenuto set M3-M12	020700 M3-M12
Certificato DAkkSSet di calibri filettati a tampone Contenuto set M3-M12	020710 M3-M12

Accessori

FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M4	486000 M4
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M6	486000 M6
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M10	486000 M10
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M12	486000 M12
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M8	486000 M8
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M5	486000 M5
FilettaturaCalibro a tampone Filettatura M3	486000 M3