

Filettatura Calibro non passa ad anello 6g NP, Filettatura: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486050 M10
GTIN	2050001037336
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Filettatura	M10
Classe di tolleranza	6g
Passo della filettatura	1,5 mm
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20
Certificato DAkkS Calibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100