

**3M Roloc™****Disco in tessuto GB-DR, Ø 50,8 mm, Confronto granulometrico: 80**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554062 80
GTIN	30048011603545
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Mole abrasive in tessuto **con grana aggressiva al cubitron (CER)** abbinata a tessuto resistente.

### Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Consente l'**asportazione** e la **finitura senza sbavature** con un unico utensile. Elevata stabilità dei bordi e lunga durata. Ideale per il miglioramento delle rugosità dopo la rettifica preliminare con Cubitron™ II.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

## Descrizione tecnica

Grado di finezza	molto grossa
Confronto granulometrico	80
Esecuzione	coarse heavy duty
Ø Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva Cubitron™ II

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Denominazione originale prodotto	GB-DR
Numero massimo giri	23000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 50 mm	554092 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 50 mm	554090 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 50 mm	554089 50