

ARIANA**Sistema flessibile 1/2 pollici, Modello: YR****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 084420 YR |
| GTIN | 4037728298545 |
| Classe articolo | 08J |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.

- **Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.**
- **Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.**
- **Portata: circa 28 l/min. (1/2 pollici), Ø esterno max. 26 mm.**

Fornitura:

2 raccordi a Y e

2 riduttori da 1/2 pollici a 1/4 pollici

Nota:

Esecuzione 3/8 pollici disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Sistema di raffreddamento |
|------------------|---------------------------|