

## Filettatura Calibro a tampone, Filettatura: M2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486000 M2
GTIN	2050001690883
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6H
Filettatura	M2
Passo della filettatura	0,4 mm
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Campo di tolleranza	H
Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

**Servizi**

Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 3 mm	028550 3
---	----------