

Filettatura Calibro a tampone, Filettatura: M2,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486000 M2,5
GTIN	2050001690890
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Filettatura	M2,5
Passo della filettatura	0,45 mm
Classe di tolleranza	6H
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Campo di tolleranza	H
Tipologia di calibro	Calibro non passa

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 3 mm	028550 3
---	----------