

Filettatura Calibro passa ad anello 6g P, Filettatura: M14



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486010 M14
GTIN	2050001037183
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M14
Passo della filettatura	2 mm
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20
Certificato DAkkS Calibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100