

**3M Roloc™****Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio, Ø Esterno: 50mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554092 50
GTIN	50500010315323
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Per l'alloggiamento di mole abrasive con **sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®)**.

Platello in gomma con **attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm**. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.

Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l'utensile in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo.

### Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

### Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

## Descrizione tecnica

Numero massimo giri	25000 min <sup>-1</sup>
Ø Esterno	50 mm
Ø Gambo	6 mm

Attacco lato utensile	Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina	Ø codolo 6 mm
Per sistema di cambio rapido	Roloc™
Tipo di prodotto	Platorello di supporto