

**3M Roloc™****Disco abrasivo compatto XL-UR, Ø 76,2 mm, Confronto granulometrico: 100**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554067 100
GTIN	30048011171952
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Tessuto di fibra con materiale abrasivo legato a resina, **forma compatta del disco**.

### Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Particolarmente adatte per **rettifica di precisione e sbavatura**. Lasciano una **finitura precisa** e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

## Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	100
Grado durezza	duro
Esecuzione	8 A coarse
Grado di finezza	grosso
Ø Disco	76,2 mm

Sigla materiale abrasivo	A
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Denominazione originale prodotto	XL-DR
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco compatto

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

**Accessori**

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 75 mm	554091 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 75 mm	554092 75
Platorello in gomma con attacco M14 duro Ø Esterno 75 mm	554094 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 75 mm	554089 75
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 75 mm	554090 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 75 mm	554093 75
Platorello in gomma con attacco M14 duro Ø Esterno 75 mm	554088 75