



Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14, Ø 125 mm, Grana: 80



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 566310 80 |
| GTIN | 4027497330942 |
| Classe articolo | 53L |

Descrizione

Esecuzione:

Le **lamelle a forma di falchetto** (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La **struttura senza platorello** permette di ottenere un'**elevatissima sporgenza delle lamelle**. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, **non è necessario nessun dado di serraggio**.

Zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo per **impiego universale**.

Uso:

Per la lavorazione di **punti di difficile accesso**, levigatura di contorni e **molatura di saldature d'angolo**. La lunga sporgenza delle lamelle permette un **taglio morbido**.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Descrizione della forma | obliquo con sporgenza lamelle |
| Grana | 80 |
| Ø Disco | 125 mm |
| Serie | SLTflex |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Sigla materiale abrasivo | ZA |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | <0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 125 mm |
| Filettatura | M14 |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |