



Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro, Ø Esterno: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554093 50
GTIN	4045197526243
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento di mole abrasive con **sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®)**.

Platello in gomma con **attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm**. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Ø Esterno	50 mm
Ø Gambo	6 mm

Attacco lato utensile	Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina	Ø codolo 6 mm
Tipo di prodotto	Platorello di supporto