



Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14, Ø 125 mm, Grana: 120



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566310 120
GTIN	4027497329311
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Le **lamelle a forma di falchetto** (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La **struttura senza platorello** permette di ottenere un'**elevatissima sporgenza delle lamelle**. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, **non è necessario nessun dado di serraggio**.

Zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo per **impiego universale**.

Uso:

Per la lavorazione di **punti di difficile accesso**, levigatura di contorni e **molatura di saldature d'angolo**. La lunga sporgenza delle lamelle permette un **taglio morbido**.

Descrizione tecnica

Grana	120
Descrizione della forma	obliquo con sporgenza lamelle
Ø Disco	125 mm
Serie	SLTflex

Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	<0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Filettatura	M14
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		