


**Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A), Ø 115 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566400 36
GTIN	4018875992852
Classe articolo	56V

**Descrizione****Esecuzione:**

**Fibra vulcanizzata** antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

**Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità** per la smerigliatura di metalli, plastica, legno e simili. Tipo di abrasivo: **corindone seminobile (A)**.

**Uso:**

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

**Descrizione tecnica**

Grana	36
Denominazione originale prodotto	VSM KF 708
Ø Disco	115 mm
Serie	KF708
Materiale abrasivo	Corindone seminobile (A).
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Adattatore	Sistema di cambio rapido Roloc™
Ø Foro	22,23 mm
Per sistema di cambio rapido	Roloc™
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco in fibra

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello di supportoduro/nervato Ø Esterno 115 mm	566672 115
---	------------

Platorello di supporto ISOmedio-duro/nervato Ø Esterno  
108 mm

566670 108

Platorello di supporto ISOflessibile/liscio Ø Esterno 108  
mm

566650 108