

**3M Roloc™****Platello in gomma con attacco M14 duro, Ø Esterno: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554094 75
GTIN	50051144849982
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'alloggiamento di mole abrasive con **sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®)**.

Platello in gomma con **attacco M14**.

Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

**Uso:**

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

**Nota:**

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Ø Esterno	75 mm
Filettatura	M14
Attacco lato utensile	Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
Attacco lato macchina	Filettatura M14

Per sistema di cambio rapido	Roloc™
Tipo di prodotto	Platorello di supporto