

**Garant****Disco abrasivo lamellare Tessuto, Ø 115 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566330 180
GTIN	4045197488862
Classe articolo	56Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi con **tessuto abrasivo a ventaglio** su platorelli in fibra di vetro.

**Uso:**

- **Per la finitura superficiale.**
- **Per l'eliminazione di colore di rinvenimento, la pulizia e la facile scordonatura dei punti di saldatura.**
- **Per la levigatura di precisione di grandi superfici e per rifinire.**

Velocità consigliata 5000 – 5800 min<sup>-1</sup>.

**Descrizione tecnica**

Confronto granulometrico	180
Ø Foro	22,23 mm
Grado di finezza	medio
Descrizione della forma	Inclinato
Colore	rosso
Ø Disco	115 mm
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		