


**HOLEX****Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 60, Ø Testa ×  
Larghezza testa: 50X15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554100 50X15
GTIN	4045197235473
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

**Uso:**

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

**Descrizione tecnica**

Velocità consigliata	9000 min <sup>-1</sup>
Grana	60
Larghezza della testa	15 mm
Numero massimo giri	15300 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	6 mm

Ø Testa	50 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 60
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		