




Disco fibrato, corindone normale (A), Ø 115 mm, Grana: 24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566410 24
GTIN	4045197287557
Classe articolo	52M

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

Disco in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: **Corindone normale (A)**.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione tecnica

Grana	24
Ø disco	115 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm

Adattatore	Sistema di cambio rapido Roloc™
Ø foro	22,23 mm
per sistema di cambio rapido	Roloc™
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Numero max. giri	13300 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platello di supportoduro/nervato Ø Esterno 115 mm	566672 115
Platello di supporto ISOflessibile/liscio Ø Esterno 108 mm	566650 108
Platello di supporto ISOmedio-duro/nervato Ø Esterno 108 mm	566670 108