

Filettatura fine Calibro a tampone 6H P/NP, M × Passo: 30X2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486100 30X2 |
| GTIN | 2050001675552 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Filettatura | M30 |
| Classe di tolleranza | 6H |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Tipo di filettatura | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Qualità | 6 |
| Campo di tolleranza | H |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |

| | |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Taratura | L10 |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |

Servizi

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm | 028590 90 |
| Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo 60 mm | 028550 60 |