

Filettatura fine Calibro a tampone 6H P/NP, M × Passo: 8X1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486100 8X1
GTIN	2050001675286
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1 mm
Classe di tolleranza	6H
Filettatura	M8
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Campo di tolleranza	H
Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm	028550 20
Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm	028590 90