

**Filettatura fine Calibro passa ad anello 6g P, M × Passo: 27X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486110 27X1,5
GTIN	2050001035783
Classe articolo	48B

**Descrizione****Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Uso:**

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Filettatura	M27
Passo della filettatura	1,5 mm
Classe di tolleranza	6g
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

### Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60