

## Filettatura fine Calibro a tampone 6H P/NP, M × Passo: 18X1,5



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486100 18X1,5 |
| GTIN            | 2050001675415 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

#### Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Passo della filettatura | 1,5 mm            |
| Filettatura             | M18               |
| Classe di tolleranza    | 6H                |
| Tipo di filettatura     | MF                |
| Norma                   | DIN 13            |
| Qualità                 | 6                 |
| Campo di tolleranza     | H                 |
| Tipologia di calibro    | Calibro non passa |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipologia di calibro | Calibro passa                             |
| Taratura             | L10                                       |
| Tipo di prodotto     | Calibro a tampone differenziale filettato |

## Servizi

|   |           |
|---|-----------|
| Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm            | 028550 20 |
| Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm | 028590 90 |