

Set di calibri filettati ad anello passa, Contenuto set: M3-M12**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Classe articolo	48B

Descrizione**Esecuzione:**

Per filettatura metrica ISO a norma DIN 2279–2299. Ø esterno di presa zigrinato.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Contenuto:

cad. 1 calibro filettato ad anello passa n. art. 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Fornitura:

Inclusa solida custodia di legno con imbottitura protettiva di gomma piuma.

Nota:

Calibri contafiletti per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Contenuto set	M3-M12
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	S14
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

Servizi

Certificato DAkkSCertif. DAkkS set anelli filettati Contenuto set M3-M12	020750 M3-M12
Rapporto di taraturaRapp. Tarat. set anelli filettati Contenuto set M3-M12	020740 M3-M12

Accessori

FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M6	486010 M6
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M5	486010 M5
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M8	486010 M8
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M10	486010 M10
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M3	486010 M3
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M4	486010 M4
FilettaturaCalibro passa ad anello 6g P Filettatura M12	486010 M12