


Garant

Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo Tessuto (ZA), medio, Ø Testa × Larghezza testa: 30X20mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554906 30X20
GTIN	4045197679833
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. Tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). **Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.**

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	7500 min ⁻¹
Numero massimo giri	14000 min ⁻¹
Larghezza della testa	20 mm
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	30 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Confronto granulometrico	180

Grado di finezza	medio
Attributo del nome del prodotto	medio
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		