




## Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), Ø 115 mm, Grana: 100



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566430 100
GTIN	4018875381434
Classe articolo	56V

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Fibra vulcanizzata** antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.

**Dischi fibrati VSM ZF 714 a elevate prestazioni** e lunga durata. Lavorazione a freddo. Indicato in particolare per acciai legati, metalli non ferrosi e ghisa grigia.

Tipo di grana: **zirconio (ZA) con rivestimento.**

#### Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.**

Velocità periferica max.: 80 m/s

### Descrizione tecnica

Grana	100
Ø disco	115 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Sostrato del materiale abrasivo	Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ø foro	22,23 mm
ottimizzato per il materiale	INOX
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Numero max. giri	13300 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco in fibra

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platello di supporto ISO flessibile/liscio Ø Esterno 108 mm	566650 108
Platello di supporto duro/nervato Ø Esterno 115 mm	566672 115
Platello di supporto ISO medio-duro/nervato Ø Esterno 108 mm	566670 108