



## Disco fibrato, corindone normale (A), Ø 115 mm, Grana: 80



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566410 80
GTIN	4045197287588
Classe articolo	52M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Fibra vulcanizzata** antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

**Disco in fibra HOLEX** per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: **Corindone normale (A)**.

#### Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.  
Velocità periferica max.: 80 m/s

### Descrizione tecnica

Grana	80
Ø disco	115 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm

Adattatore	Sistema di cambio rapido Roloc™
Ø foro	22,23 mm
per sistema di cambio rapido	Roloc™
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Numero max. giri	13300 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco in fibra

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platello di supportoduro/nervato Ø Esterno 115 mm	566672 115
Platello di supporto ISOflessibile/liscio Ø Esterno 108 mm	566650 108
Platello di supporto ISOmedio-duro/nervato Ø Esterno 108 mm	566670 108