

**Disco fibrato XF 850 (CER), Ø 125 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566556 40
GTIN	4018875669761
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.

Disco fibrato universale VSM XF 850 con **capacità di asportazione elevata e aggressiva** e di lunga durata. Lavorazione a freddo. Particolarmente adatto per tutti gli acciai legati e le leghe di alluminio.

Tipo di grana: **grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)**.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Descrizione tecnica

Grana	40
Ø Disco	125 mm
Serie	XF850
Materiale abrasivo	Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello di supporto ISO flessibile/liscio Ø Esterno 117 mm

566650 117

Platorello di supporto ISO medio-duro/nervato Ø Esterno
117 mm

566670 117

Platorello di supporto duro/nervato Ø Esterno 125 mm

566672 125