

Garant**Mola abrasiva grossa, AN, Modello: ZY2025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	551600 ZY2025
GTIN	4045197239709
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mola abrasiva con gambo in **corindone normale (AN)** in grana grossa e legante di resina sintetica. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione di **acciai altamente legati, INOX e fusione di acciaio.**

Velocità di taglio consigliata 40 – 50 m/s.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo	40 mm
Grado di finezza	grosso

Ø Testa	20 mm
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	25 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	AN
Tipo di prodotto	Mola abrasiva