



Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A), Ø 180 mm, Grana: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566600 30
GTIN	4018875278680
Classe articolo	56V

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità per la smerigliatura di metalli, plastica, legno o simili. Tipo di abrasivo: **corindone seminobile (A)**.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Denominazione originale prodotto: VSM KF 708

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	VSM KF 708
Grana	30
Ø disco	180 mm
Materiale abrasivo	Corindone seminobile (A).
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 180 mm
Adattatore	Sistema di cambio rapido Roloc™
Ø foro	22,23 mm
per sistema di cambio rapido	Roloc™
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Numero max. giri	8488 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platello di supportoduro/nervato Ø Esterno 180 mm	566672 180
---	------------

Platorello di supporto ISOflessibile/liscio Ø Esterno 172 mm

566650 172

Platorello di supporto ISOmedio-duro/nervato Ø Esterno 172 mm

566670 172