

HOLEX**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo tessuto / tela, medio, Ø Testa × Larghezza testa: 40X20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554920 40X20
GTIN	4045197241115
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile. La combinazione con tela abrasiva **aumenta** l'azione levigante **del tessuto**. Ø Codolo 6 mm.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	7500 min ⁻¹
Numero massimo giri	14000 min ⁻¹
Larghezza della testa	20 mm
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	40 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Confronto granulometrico	180 / 150

Grado di finezza	medio
Attributo del nome del prodotto	medio
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		