


**HOLEX****Spazzola lamellare (A), grana 240, Ø Testa × Larghezza testa: 40X20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Spazzola lamellare con lamelle a più fessure. Ø Codolo 6 mm.

**Uso:**

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Particolarmente indicata per la lavorazione di contorni.

**Descrizione tecnica**

Larghezza della testa	20 mm
Grana	240
Velocità consigliata	12000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	19100 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	40 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)

Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 240
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		