

## Filettatura fine Calibro passa a tampone 6H P, M × Passo: 42X2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486120 42X2
GTIN	2050001675668
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).**

#### Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2 mm
Classe di tolleranza	6H
Filettatura	M42
Campo di tolleranza	H
Tipo di filettatura	MF
Norma	DIN 13
Qualità	6

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato passa a tampone

**Servizi**

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90
Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60