



Mola abrasiva durezza J grossa, AW-CER, Modello: KU08



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	551790 KU08
GTIN	4007220898680
Classe articolo	55E

Descrizione

Esecuzione:

Le **mole abrasive PFERD** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive PFERD con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mola abrasiva con gambo a **grana mista (AW-CER)** di **durezza J** in combinazione legata dolce di **corindone nobile bianco** e **corindone sinterizzato ceramico microcristallino** con elevata autoaffilatura per un'alta capacità di asportazione nella lavorazione a freddo (denominazione Pferd: AWCO).

Grossa, grana 46.

Uso:

Per la lavorazione uniforme di superleghe di difficile lavorazione come **materiali a base di titanio, leghe a base di nichel** e di **cobalto**, nonché **acciaio temprato**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

Descrizione tecnica

Grana	60
Grado di finezza	grosso
Ø Testa	8 mm
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza della testina	8 mm

Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	AW-CER
Tipo di prodotto	Mola abrasiva