

Garant

Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 120 (rossa) medio, Ø Testa × Lunghezza testa: 10X20mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	551900 10X20
GTIN	4045197239907
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Mole per lucidatura al **corindone normale (A)** con legante in gomma.

Le **mole GARANT per lucidatura** si contraddistinguono per l'elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all'esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di rinvivatura.

Uso:

Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi. Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l'esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. **Grazie al legante elastico in gomma dura si ottiene una lucidatura molto fine.**

Non adatte per bordi e superfici ruvide.

Descrizione tecnica

Grana	120
-------	-----

Descrizione della forma	cilindrica
Velocità Periferica consigliata	10 - 15 m/s
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	10 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Colore	rosso
Tipo di prodotto	Mola di lucidatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		