

## Filettatura fine Calibro non passa a tampone 6H NP, M × Passo: 42X1,5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486130 42X1,5
GTIN	2050001675798
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).**

#### Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6H
Passo della filettatura	1,5 mm
Filettatura	M42
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Qualità	6
Campo di tolleranza	H

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

**Servizi**

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90
Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60