

HOLEX**Spazzola lamellare tronco-conica (A), grana 60, Ø Testa × Larghezza testa: 60X40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Disposizione a tazza delle lamelle rispetto all'asse dell'utensile con nocciolo arretrato. Ø Codolo 6mm.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Particolarmente indicate per levigatura frontale e periferica.

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	40 mm
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Velocità consigliata	8000 min ⁻¹
Grana	60
Ø Gambo	6 mm

Ø Testa	60 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 60
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		