

Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 12X1,25**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486210 12X1,25
GTIN	2050001036070
Classe articolo	48B

Descrizione**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,25 mm
Filettatura	M12
Classe di tolleranza	6g
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20