

Filettatura gas Calibro non passa NP, Filettatura: G1.1/4pollici**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Classe articolo	48B

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A. Calibri non passa contrassegnati in rosso.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Filettatura	G1.1/2
Ø Filettatura	41,91 mm
Filetti per pollice	11
Classe di tolleranza	A
Norma	DIN 228
Tipo di filettatura	G
Campo di tolleranza	A
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taratura Calibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60
Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90