

Filettatura gas Calibro non passa NP, Filettatura: G1.1/2pollici**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Classe articolo	48B

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A. Calibri non passa contrassegnati in rosso.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	47,8 mm
Filettatura	G1.1/2
Classe di tolleranza	A
Filetti per pollice	11
Tipo di filettatura	G
Norma	DIN 228
Campo di tolleranza	A
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non
passa Ø massimo 90 mm

028540 90

Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o
non passa Ø Massimo 60 mm

028500 60