

HOLEX

Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (A), grosso, Ø Testa × Larghezza testa: 60X30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554950 60X30
GTIN	4045197241191
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. Tessuto con corindone normale (A) incorporato. Realizza una **finitura opaca e uniforme**.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	30 mm
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Velocità consigliata	5000 min ⁻¹
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	60 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Confronto granulometrico	100

Grado di finezza	grosso
Attributo del nome del prodotto	grosso
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		