

Filettatura fine Calibro non passa a tampone 6H NP, M × Passo: 48X2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486130 48X2
GTIN	2050001675842
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2 mm
Classe di tolleranza	6H
Filettatura	M48
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Qualità	6
Campo di tolleranza	H

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60
Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90