

**Garant****Stella abrasiva in tessuto, Ø 38 mm, Confronto granulometrico: 280****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 555913 280    |
| GTIN            | 4045197608994 |
| Classe articolo | 51E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio. A 3 veli.

**Uso:**

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Numero max. giri: 13000 min<sup>-1</sup>

Grado di finezza: fine

Colore: rosso

**Descrizione tecnica**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ø                        | 38 mm |
| Grado di finezza         | fine  |
| Colore                   | rosso |
| Confronto granulometrico | 280   |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                 |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 38 mm                 |
| Velocità consigliata                | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| Numero massimo giri                 | 13000 min <sup>-1</sup> |
| Tipo di prodotto                    | Disco abrasivo          |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | idoneo               |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Pietra                           | limitatamente adatto |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

### Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Perno di serraggio Lunghezza complessiva 120 mm | 555920 120 |
|---|------------|

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 75 mm

555920 75