

**Disco a lamelle abrasive (A), Ø 165×30 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 555145 60 |
| GTIN | 4045197525666 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi a lamelle abrasive con **tela al corindone (A)**. Ø foro 54 mm.

Uso:

Rimozione e pulizia di punti di saldatura, levigatura di grandi superfici e utensili con profili irregolari.

Nota:

Per alberi con Ø di attacco inferiore a 54 mm utilizzare la flangia forabile in metallo n. art. 555140. Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Sigla materiale abrasivo: A

Numero max. giri: 5200 min⁻¹

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ø foro | 54 mm |
| Grana | 60 |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ø disco | 165 mm |
| Larghezza disco | 30 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 165×30 mm |
| Numero max. giri | 5200 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Disco a lamelle abrasive |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Coppia di flange in metallo, forabili Per foro di Ø 54 mm | 555140 54 |
|---|-----------|