



Levigatrice a nastro GX, Modello: 790131



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077610 790131
GTIN	4014586872018
Classe articolo	03H

Descrizione

Esecuzione:

Potenti levigatrici a nastro.

- **Motore trifase da 3kw.**
- **Possibilità di collegamento per aspirazione esterna e con raccoglitore trucioli rimovibile.**
- **Possibilità di alzare lo sportellino superiore (copri nastro) per un levigatura orizzontale**

Nota:

Per i nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e n. art. 558453-56.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 1 velocità	3000 min ⁻¹
Lunghezza del nastro	2000 mm
Denominazione originale prodotto	GX 75
Larghezza del nastro	75 mm
Peso	75 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Levigatrice a nastro

Accessori

Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558454 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558453 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120	558454 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 120	558310 120
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 60	558310 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 80	558310 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558454 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558453 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36	558456 36
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558454 80
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 40	558310 40
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60	558453 60
Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80	558453 80