

**HOLEX****Foglio circolare tessuto abrasivo, Ø 125 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566950 180
GTIN	4045197566232
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (**riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965**).

**Uso:**

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.

Per **finitura, opacizzazione, dissolvenza** con notevole riduzione della rugosità, nonché per **lavori leggeri di pulizia grezza** (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e **sbavatura**.

**Nota:**

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. **567705 e successivi**.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	medio
Esecuzione	A medium
Confronto granulometrico	180

Colore	rosso
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

### Accessori

Platorello con chiusura a strappo con filettatura M 14 Ø  
Esterno 125 mm

566960 125

Platorello con chiusura a strappo con foro di centraggio e  
filettatura M 14 Ø Esterno 125 mm

566965 125