

3M**Platello di supporto per dischi fibrati duro/nervato, Ø Esterno: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566690 115
GTIN	4046719523832
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Platelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.

Platello di supporto per dischi fibrati, **duro e non deformabile**. Superficie di contatto **con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana** nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con **termostabilità molto elevata**. Ideale per **lavorazioni di sgrossatura** nelle grane da 36 a 60.

Inclusa ghiera di serraggio supplementare da 5/8 pollici.

Descrizione tecnica

Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Ø Esterno	115 mm
Grado durezza	duro
Tipo di prodotto	Platello di supporto