

**Garant****Stella abrasiva in tessuto, Ø 25 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555912 180
GTIN	4045197608963
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio.

A 2 veli.

**Uso:**

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Numero max. giri: 20000 min<sup>-1</sup>

Grado di finezza: medio

Colore: blu

**Descrizione tecnica**

Ø	25 mm
Colore	blu
Grado di finezza	medio

Confronto granulometrico	180
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 25 mm
Velocità consigliata	10000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

### Accessori

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 75 mm	555920 75
Perno di serraggio Lunghezza complessiva 120 mm	555920 120