




Disco fibrato ZF 714 zirconio (ZA), Ø 180 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566630 60
GTIN	4018875362907
Classe articolo	56V

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.

Dischi fibrati VSM ZF 714 a elevate prestazioni e lunga durata. Lavorazione a freddo. Indicato in particolare per acciai legati, metalli non ferrosi e ghisa grigia.

Tipo di grana: **zirconio (ZA) con rivestimento.**

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.**

Descrizione tecnica

Grana	60
Ø Disco	180 mm
Serie	Dentatura ZF714
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Sostrato del materiale abrasivo	Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 180 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	8488 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platello di supportoduro/nervato Ø Esterno 180 mm	566672 180
Platello di supporto ISOflessibile/liscio Ø Esterno 172 mm	566650 172
Platello di supporto ISOmedio-duro/nervato Ø Esterno 172 mm	566670 172