


Garant**Stella abrasiva in tessuto, Ø 25 mm, Confronto granulometrico: 280****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555912 280
GTIN	4045197608970
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio.

A 2 veli.

Uso:

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Numero max. giri: 20000 min⁻¹

Grado di finezza: fine

Colore: rosso

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Grado di finezza	fine
Ø	25 mm

Confronto granulometrico	280
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 25 mm
Velocità consigliata	10000 min ⁻¹
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 120 mm	555920 120
Perno di serraggio Lunghezza complessiva 75 mm	555920 75