

3M**Platorello con chiusura a strappo con Foro di centraggio e filettatura M 14, Ø Esterno: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566965 115
GTIN	5010027826946
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Lato adesivo con sistema di aggancio a doppia T, per migliore adesione dei fogli circolari con chiusura a strappo.

Per:

Con foro di centraggio per dischi con chiusura a strappo n. art. 566902 – 566950.

Attenzione:

Velocità periferica massima su smerigliatrici angolari con **fogli circolari con chiusura a strappo** 40 m/s.

Descrizione tecnica

Velocità periferica massima	40 m/s
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Ø Esterno	115 mm
Tipo di prodotto	Platorello di supporto