


**Garant****Stella abrasiva in tessuto, Ø 38 mm, Confronto granulometrico: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555913 100
GTIN	4045197674098
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio. A 2 veli.

**Uso:**

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Numero max. giri: 13000 min<sup>-1</sup>

Grado di finezza: grosso

Colore: verde

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	grosso
Ø	38 mm
Colore	verde
Confronto granulometrico	100

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 38 mm
Velocità consigliata	7500 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	13000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 75 mm	555920 75
--	-----------

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 120 mm

555920 120